


Profil de montare exterior | Dulapuri industriale, CLPO



Un accesoriu standard, gata de livrare, compatibil cu tiparul standard de orificii aparținând companiei nVent HOFFMAN, care simplifică aprovizionarea și montajul.

CARACTERISTICI

Descriere: Profil universal atât pentru montarea pe adâncime, cât și pentru montarea pe lățime pe tiparul de orificii DIN de 25 mm pe cadrul dulapului. Profilul cu lățimea de 75 mm este echipat cu trei șiruri de orificii, dintre care unul este rotit la 90°. Astfel, montarea profilurilor CLPO este posibilă în ambele direcții. Profilurile CLPO măresc spațiul util cu 25 mm.

Material: Oțel zincat de 1,5 mm.

Cantitate pachet: 4 profile.

Material: Oțel Zincat
Finish: Galvanizat
Thickness: 1.5mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Load Rating	Enclosure Material
CLPO1000	74mm	43mm	911mm	1400N	Oțel Zincat
CLPO1200	74mm	43mm	1111mm	1200N	Oțel Zincat
CLPO300	74mm	43mm	211mm	2400N	Oțel Zincat
CLPO400	74mm	43mm	311mm	2400N	Oțel Zincat
CLPO500	74mm	43mm	411mm	2400N	Oțel Zincat
CLPO600	74mm	43mm	511mm	2400N	Oțel Zincat
CLPO800	74mm	43mm	711mm	1800N	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte

și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.