

Uși parțiale | Dulapuri industriale, DP

Ușile cu deschidere parțială permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului.



CARACTERISTICI

Descriere: Pentru a împărți partea frontală a dulapului în secțiuni când este utilizată în combinație cu separatorul orizontal CDH/CDHK. Dotate cu încuietoare dublu-bit de 3 mm (o încuietoare pentru înălțimi de până la 400 mm; două încuietori pentru înălțimi peste 400 mm).

Material: Placă din oțel de 1.75 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată. RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 44.

Cantitate pachet: 1 ușă cu balamale, încuietori și accesorii de montare.

Cerințe montaj: Adăugați CDH pentru cadrul dulapului MC și utilizați CDHK pentru cadrele dulapului MK.

Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat

Table 2/2

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE