

Ușă parțială pentru monitor, DPM

Această ușă parțială vitrată constituie o soluție practică pentru montarea unui ecran de computer în cadrul unui dulap. Ușa protejează ecranul de computer de furt și de pericolele de mediu.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru monitor de 14"-21". Se utilizează în combinație cu suport tastatură DPK și permite instalarea unui PC în orice tip de dulap. Spațiul rămas va fi ocupat cu panouri superioare și inferioare DPC și uși parțiale DP.

Material: Placă din oțel de 1,75 mm, zonă de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 44.

Cantitate pachet: 1 ușă cu balamale și încuietoare dublu-bit de 3 mm.

Cerințe montaj: A se folosi în combinație cu DPK. Se recomandă folosirea în combinație cu CDH pentru a evita apariția unui spațiu între panourile superior/inferior.

Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Latch Quantity	Window Size	Product Family
DPM0506R5	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm	Free-Standing
DPM0606R5	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm	Free-Standing

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.