

Panou parțial | Dulapuri industriale, DPP



Panourile parțiale permit configurații diferite, ușor accesibile, pentru compartimentele separate din cadrul dulapului. Aceste panouri sunt fixate cu șuruburi, în acest mod putând fi scoase doar de personalul de întreținere, pentru a îmbunătăți gradul de siguranță pentru operatori.

CARACTERISTICI

Descriere: Pentru secționarea părții frontale a dulapului se utilizează în combinație cu separatorul orizontal CDH/CDHK când nu se cere nici o ușă.

Material: Placă din oțel de 1,75 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Conform cu IP 54.

Cantitate pachet: 1 panou cu materiale de montare.

Cerințe montaj: Utilizați CDH pentru dulapurile MC și CDHK pentru dulapurile MK. Utilizați DPC/DPCV pentru panourile superioare și inferioare.

Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035
Thickness:	1.75mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

