

Presetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPG



Compresia fiecărui cablu trecut prin presetupă poate fi reglată și este asigurată cu o piuliță de blocare, care asigură detensionarea și o protecție ridicată la infiltrare.

CARACTERISTICI

Descriere: Accesoriu clasic pentru cablu. Cunoscut pentru o excelentă maleabilitate, oferind o înaltă clasă de protecție. Piulițe de plastic pentru fixare sunt incluse în livrare.

Material: Corpul din poliamidă PA6 și etanșarea din neopren.

Temperatură de rezistență: -20°C până la +100°C.

Inflamabilitate: V-2 corespunzător cu UL94.

Finisaj: RAL 7035.

Protecție: IP 66

Color: Light Gray
Material: Polyamide 6; Neoprene
Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Thread Size
CPG12	31mm	15mm	17mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M12 x 1.5
CPG16	40mm	22mm	24mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M16 x 1.5

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family	Thread Size
CPG20	40mm	24mm	26mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M20 x 1.5
CPG25	46mm	33mm	35mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M25 x 1.5
CPG32	56mm	42mm	44mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M32 x 1.5
CPG40	68mm	53mm	55mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M40 x 1.5
CPG50	71mm	60mm	62mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M50 x 1.5
CPG63	71mm	65mm	67mm	Oțel Zincat	Wall Mounted	M63 x 1.5

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE