


Cofretul Poliester versiunea compact, UCP/UCPT



Gama de cofrete compacte din poliester cu ușă simplă UCP/UCPT, cu grad de protecție IP 66/IP 54, conține produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Se poate comanda fie o ușă opacă, fie o ușă transparentă. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru instalări în exterior, chiar și în locații expuse luminii directe a soarelui. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

CARACTERISTICI

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Zona de monitorizare UCPT: polycarbonat.

Corp: Structură monobloc turnată cu grosimea de 3 mm. Patru orificii pentru montare direct pe perete. Fără deschideri de trecere a cablurilor.

Ușă: Ușă cu sau fără zonă transparentă și deschidere la 180°. Pentru modelele UCP/UCPT750 și superioare un suport pentru ușă asigură o închidere mai facilă. Etanșeitătea este asigurată printr-o garnitură monobloc extrudată din poliuretan.

Încuietore: Butuc DIN de 3 mm și mișcare la 90°. Modelele UCP/UCPT540 și superioare dispun de încuietori în trei puncte. Alte tipuri de încuietori sunt disponibile ca accesorii.

Temperatură de rezistență: Între -25 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 130 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolație Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Protecție: Conformă cu IP 66, TIP 4, 4X, 12, 13 pentru UCP, cu excepția UPC430 IP65. IP54 TIP 12 pentru UCPT. Rezistență la impact IK 08 (IK 07 pentru cofretele cu ușă transparentă UCPT).

Aprobări: CE, GOST. Pentru aprobările CSA și cULus_UL Listed va rugăm contactați departamentul nostru de vânzări.

Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare a contrapanoului și o bandă autoadezivă de protecție la ploaie.

Notă: UCP320, UCP430 și UCP540 sunt livrate având ușile nemontate, în interiorul ambalajului.


Body Thickness:	3mm
Color:	Light Gray
Material:	Polyester

Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Door Type	Latch Quantity	Weight
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE