


Dulapuri modulare din poliester cu o singură ușă, UDP/UDPT



Gama de cofrete modulare din poliester UDP/UDPT, cu grad de protecție IP 65/54, conține produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Se poate comanda fie o ușă opacă, fie o ușă transparentă. Pentru a extinde lățimea sau adâncimea pot fi combinate mai multe cofrete, de exemplu pentru a găzdui componente mari și pentru a menține comunicațiile interne. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru instalări în exterior, chiar și în locații expuse luminii directe a soarelui. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

CARACTERISTICI

Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Ușa transparentă UDPT: policarbonat.

Corp: Structură modulară turnată, cu orificii de fixare posterioare. Fixare direct pe perete sau prin intermediul suporturilor de montare murală, pe un stativ prin intermediul UPM, sau pe podea folosind soclul UPP sau baza DIN UAF și UMPS.

Ușă: Ușă plină sau transparentă cu deschidere la 100°. Pentru modelele mai mari, un suport pentru ușă asigură o închidere mai ușoară. Etanșarea ușilor cu geam este asigurată de o garnitură din poliuretan.

Încuietoare: Mânerul premontat este adecvat oricărui tip de încuietori cu profil semi-cilindric (adâncime standard 40 mm). Închidere în cinci puncte (trei la cofretele cu lățimea de 500 mm).

Temperatură de rezistență: Între -25 °C și 70 °C la funcționare continuă (temperaturi de maxim 130 °C).

Caracteristici: Cu autostingere și fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolație Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.

Protecție: Conform cu IP 65 | TIPUL 4, 4X, 12, 13 pentru dulapuri simple cu o singură ușă. IP 54 | TIPUL 3, 3R, 3S pentru dulapuri cu ușă transparentă. Rezistență la impact IK 10. IK 07 pentru dulapuri cu ușă transparentă.

Aprobări: CE, CSA, GOST. Certificări cULus_UL pentru dulapuri cu o singură ușă. Pentru aprobări suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul de vânzări nVent HOFFMAN.



Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.

Livrare: Cofret cu ușă, șuruburi de fixare pentru contrapanou și suporturi de montare murală. (Încuietoarea cilindrică nu este inclusă).

Color: Light Gray
Material: Polyester; Polycarbonate
Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Door Type	Door Quantity	Weight
UDP10075	1000mm	750mm	320mm	Plain	1	29kg
UDPT7550	750mm	500mm	320mm	Transparent	1	18kg
UDP12575	1250mm	750mm	320mm	Plain	1	32kg
UDP10050	1000mm	500mm	320mm	Plain	1	22.3kg
UDPT10050	1000mm	500mm	320mm	Transparent	1	22.1kg
UDP7550	750mm	500mm	320mm	Plain	1	18kg
UDPT5050	500mm	500mm	320mm	Transparent	1	14.6kg
UDPT10075	1000mm	750mm	320mm	Transparent	1	27.3kg
UDP75100	750mm	1000mm	320mm	Plain	1	28kg
UDP5050	500mm	500mm	320mm	Plain	1	14.4kg
UDP100100	1000mm	1000mm	320mm	Plain	1	34.2kg
UDPT7575	750mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP7575	750mm	750mm	320mm	Plain	1	24kg
UDPT5075	500mm	750mm	320mm	Transparent	1	14.8kg
UDPT12575	1250mm	750mm	320mm	Transparent	1	31.9kg
UDP5075	500mm	750mm	320mm	Plain	1	18.2kg



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE