

Priză cu siguranță integrată, LPS


Prize de tensiune ușor de montat, cu fixare pe șină DIN, pentru utilizare la conectarea unor echipamente externe.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL listed

CE

GOST



CARACTERISTICI

Descriere: Priză de curent electric montată pe șina DIN. Conectare prin clema de presiune pentru cablare facilă și rapidă.

Dimensiuni: 92 × 62 × 48 mm.

Conexiune: 3 cleme de presiune pentru fir tensionat și rigid de 0.5 – 2.5 mm². Siguranță integrată de 6.3 A, 5 × 20 mm.

Finisaj: Gri deschis.

Material: Plastic UL94V0.

Cantitate pachet: O bucată.

Color: Light Gray
Material: Plastic
Color Code: RAL 7035
Finish: Smooth

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Socket Type	Weight
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Type F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Type A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Type G	120kg

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Socket Type	Weight
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE