

Reductoare de 19", CIWR



Aceste profile sunt fixate de rama dulapurilor cu lățimea de 800 mm, pe înălțimea parțială sau totală a acestora, fiind destinate montajului profilelor de 19". Pot fi de asemenea utilizate la ranforsarea profilelor de 19" de lungime standard, prin fixarea lor în zona de mijloc a dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Utilizate pentru a obține 19" în dulapuri cu o lățime de 800mm. Permite montarea profilelor CIP/CIPP la înălțime parțială sau completă la orice adâncime.

Material: Oțel zincat de 1.5 mm.

Încărcare max.: Greutatea maximă susținută este de 5000N la 2 perechi de CIWR și de 8000N la 3 perechi de CIWR.

Cantitate pachet: 1 pereche cu accesorii de montare.

Thickness: 2mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Mounting Plate Width	Enclosure Material
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Oțel Zincat
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.