

Suporturi scurte externe pentru asociere | Dulapuri industriale, CCEH



Dulapurile cu uși parțiale pot fi asociate cu ușurință, rezultând o aliniere adecvată, fără a consuma spațiu în interiorul incintei și fără a necesita orificii suplimentare de fixare.

CARACTERISTICI

Descriere: Suporturi scurte montate pe tiparul extern de orificii al cadrului dulapurilor asociate cu funcția „autodistanțier”. Concepute special pentru configurații cu uși/panouri mici. Această metodă de asociere a dulapurilor din oțel prezintă și avantajul că realizează o legătură de împământare directă între dulap și cadre.

Material: Oțel placat cu zinc de 3 mm.

Cantitate pachet: 6 suporturi cu material de montaj.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Finish	Thickness
CCEH06	30mm	57mm	20mm	Free-Standing	Oțel Zincat	3mm

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.