

Ușă laterală, DNS



O ușă laterală montată pe un dulap permite accesul facil din lateral la echipamentele montate în partea din față și din spate. Aceasta este utilă mai ales atunci când este utilizată metoda de montaj spate în spate a contrapanourilor.

CARACTERISTICI

Descriere: Înlocuiește panoul lateral SPM. Pentru acces ușor la echipamentul din interiorul dulapului sau când dulapurile sunt montate spate în spate. Încuietori standard dublu-bit de 3 mm care asigură toate opțiunile de încuiere. Cadru ușă opțional.

Material: Placă din oțel de 2 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cantitate pachet: 1 ușă cu cadru de montare.

Thickness: 2mm
Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Free-Standing	Oțel Zincat
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE