

Răcitor cu montare laterală, WAL

nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.



STANDARDE INDUSTRIALE

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

CARACTERISTICI

Răcitor răcit cu aer care asigură răcirea cu lichid a bateriilor din sistemele de stocare a energiei

Capacitate de răcire 14 kW

Componente cu viteză variabilă pentru eficiență ridicată

Control precis al temperaturii lichidului

Interval amplu de temperaturi ambiante

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominal Voltage	Rated Frequency	Refrigerant
WALA5	14000W	14000W	Water	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.