

Cofrete din oțel cu o singură ușă | Cofrete cu montaj pe perete, MAS



Gama de cofrete din oțel cu ușă simplă MAS, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru numeroase aplicații diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Corp: Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8.5 mm pentru fixare pe perete, ștanțate în exterior cu diametrul de 20.4 mm x 2 mm, pentru a permite circulația aerului în partea posterioară a cofretului.

Deschidere intrare cabluri: Situat în partea posterioară a cofretului, pentru a facilita montarea cablajului pe contrapanou.

Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4, 12 | IK 10. Pentru instalarea în exterior, se recomandă utilizarea unui acoperiș de ploaie, ARF și strat de vopsea cu poliester 100% plus amorsă cu protecție la coroziune. Rezistența la coroziune trebuie luată în considerare pentru aplicațiile în exterior și în interior.

Contrapanou: Contrapanoul este prevăzut cu marcaje orizontale, dispuse vertical la intervale de 10 mm, pentru poziționarea facilă a echipamentelor pe orizontală. Pe partea superioară și inferioară sunt orificii pentru facilitarea fixării cablurilor. Fixat pe șuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului. Toate părțile contrapanoului de la 800 mm în sus sunt ranforsate prin plierea marginilor. Prin utilizarea accesoriului AMG, poziția contrapanoului poate fi reglată pe adâncime.

Material: Corp: Oțel de 1,2 mm pentru cofrete cu o adâncime de 155 mm / 1,4 mm pentru cofrete cu o adâncime de 210 sau 260 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o adâncime de 300 sau 400 mm sau în cazul în care înălțimea sau lățimea este de 1000 mm sau mai mare. Presetupă cabluri: Oțel de 1,4 mm. Ușă: Oțel de 1, 2 mm / 1,5 mm pentru cofrete cu o înălțime sau lățime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru cofrete cu o înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm.

Încuietoare: Element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații. Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea între 600 mm și 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru dulapuri cu înălțimea de 1000 mm și mai mult. Alte inserții sunt disponibile ca accesorii.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Ușă: Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale detașabile ascunse cu bolț demontabil. Balamalele se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Bolțuri sudate interioare M6 pentru montarea profilelor pentru ușă MMDP, consultați livrarea. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat, dintr-o bucată.

Livrare: Dulap cu ușă și contrapanou (nu este inclus pentru numerele de articol care se termină în PER5). Două profile de montare pentru ușă începând cu înălțimea minimă de 600 mm, două profile de montare pentru ușă MMDP. Placă (plăci) de intrare cu garnitură (garnituri), cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montare. Cheie metalică, pentru înălțimea de 1000 mm și peste. Facilități de împănântare.

Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Table 1/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	No		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Yes	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Yes	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	No		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Yes	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	No		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	No		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	No		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	No		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Yes	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Yes	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Yes	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	No		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Yes	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Yes	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Yes	1170 x 550mm	282mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	No		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	No		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Yes	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	No		

Table 2/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	No		

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Yes	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	No		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Yes	970 x 750mm	242mm
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Yes	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	No		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Yes	970 x 750mm	282mm
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Yes	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Yes	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	No		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Yes	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	No		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	No		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	No		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	No		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Yes	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	No		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Yes	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Yes	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Yes	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	No		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	No		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	No		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Yes	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	No		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Yes	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Yes	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	No		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Yes	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	No		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	No		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Yes	470 x 450mm	192mm
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Yes	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Yes	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Yes	370 x 250mm	137mm

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	No		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	No		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	No		
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	No		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Yes	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Yes	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	No		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Yes	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Yes	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Yes	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	No		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	No		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Yes	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	No		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Yes	570 x 550mm	382mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	No		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	No		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Yes	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Yes	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Yes	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	No		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Yes	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	No		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	No		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Yes	770 x 750mm	192mm

Table 5/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	No		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	No		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Yes	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	No		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Yes	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Yes	770 x 750mm	382mm


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	No		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	No		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Yes	570 x 550mm	192mm
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Yes	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	No		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	No		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	No		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Yes	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	No		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Yes	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	No		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Yes	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Yes	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	No		

Table 6/6

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Mounting Plate Included	Panel Size	Max Mounting Depth
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	No		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Yes	570 x 350mm	242mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* Cofretele cu înălțimea de peste 1000 mm sunt prevăzute cu încuietoare espagnolette în trei puncte.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE