

Cofret din oțel inoxidabil cu o singură ușă, ASR



Gama de cofrete din oțel inoxidabil cu ușă simplă ASR, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum și în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L/AISI 316L. Corp: Oțel de 1.5 mm. Ușă pentru AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm. Ușă pentru AISI 316L: 2 mm. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat în linie. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să aplicați suporturile AWS pentru montare murală.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat sau de o garnitură din silicon injectat. Șuruburi interioare sudate M6 pentru montarea profilurilor opționale pentru uși MMDP.

Încuietoare: Element de blocare zamak cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații. Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea între 600 mm și 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte sau 3 elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea de 1000 mm și mai mult. Elementul de blocare din oțel inoxidabil și alte versiuni sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Fixată pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a cofretului. În cofretele cu înălțimea sau lățimea de peste 800 mm, contrapanoul este prevăzut cu un pliu pe fiecare dintre cele patru laturi, pentru o rigiditate sporită. Prin utilizarea accesoriului AMG, contrapanoul poate fi reglat pe adâncime.

Acces cabluri: Nu este prevăzut cu deschidere de intrare a cablurilor, pentru maximizarea etanșării.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Livrare: Dulap industrial cu ușă, contrapanou, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montaj. Cheie metalică, pentru înălțimea de 1000 mm și mai mult.

Informații suplimentare: În cazul aplicațiilor în medii dure sau în exterior se recomandă utilizarea echipamentelor de control termic, a ventilatoarelor și elementelor de protecție impermeabilă. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea pentru accesorii generale și capitolul informații tehnice.

Body Thickness: 1.5mm
Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Table 1/3

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Gasket Type	Material	Max Mounting Depth
ASR0808030-316	800mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0505021-316	500mm	500mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403021-316	400mm	300mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0608030	600mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0362415	360mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0243615	240mm	360mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR1208030-316	1200mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606030-316	600mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0604021	600mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0403021	400mm	300mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1208030	1200mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0242415	240mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0182415-316	180mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0604021-316	600mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0403015-316	400mm	300mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0362415-316	360mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0606030	600mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR1008030-316	1000mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR0606021	600mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR1008030	1000mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm

Table 2/3

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Gasket Type	Material	Max Mounting Depth
ASR0606021-316	600mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0242415-316	240mm	240mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0403015	400mm	300mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0806021-316	800mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0302015	300mm	200mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Gasket Type	Material	Max Mounting Depth
ASR1408040	1400mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ASR0806021	800mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0504021	500mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0243615-316	240mm	360mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021-316	400mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0182415	180mm	240mm	150mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	132mm
ASR0808030	800mm	800mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0806030	800mm	600mm	300mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	282mm
ASR0504021-316	500mm	400mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR0806030-316	800mm	600mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040-316	1200mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm
ASR0406021	400mm	600mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0302015-316	300mm	200mm	150mm	Silicone	Stainless Steel 316	132mm
ASR0404021	400mm	400mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm
ASR0505021	500mm	500mm	210mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	192mm

Table 3/3

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Gasket Type	Material	Max Mounting Depth
ASR0608030-316	600mm	800mm	300mm	Silicone	Stainless Steel 316	282mm
ASR1208040	1200mm	800mm	400mm	Polyurethane	Stainless Steel 304	382mm
ASR0406021-316	400mm	600mm	210mm	Silicone	Stainless Steel 316	192mm
ASR1408040-316	1400mm	800mm	400mm	Silicone	Stainless Steel 316	382mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* Dulapurile cu înălțimea de 1000 mm și mai mult sunt prevăzute cu sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte sau cu 3 încuietori.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE