


Plăci inferioare împărțite. Oțel inoxidabil, CBPS



O placă inferioară divizată oferă o soluție flexibilă de cablare și elimină nevoia de a utiliza presetupe individuale de cablu. Gradul de protecție este menținut prin folosirea unei garnituri separate.

CARACTERISTICI

Descriere: Se fixează în locul plăcii inferioare standard, pentru a permite intrarea directă a cablurilor. Pentru a obține izolare perfectă în jurul cablurilor, folosiți garnitura BG01.

Material: AISI 304 / AISI 316L oțel inoxidabil pre-granulat.

Plăci inferioare: 1,5 mm.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Cantitate pachet: 1 kit din două plăci inferioare.

Finish: Lustruit

Thickness: 1.5mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Material
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 304
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Stainless Steel	Stainless Steel 316

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Pentru dulapuri cu lățimi de 1200 mm & 1600 mm folosiți 2x600 mm & 2x800 mm plăci inferioare.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.