


Dulap din oțel inoxidabil cu o ușă versiune compactă, EKSS



Gama de dulapuri industriale compacte din oțel inoxidabil cu ușă simplă EKSS, cu grad de protecție IP 66, conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret. Această gamă de dulapuri este bine adecvată pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

IEC 61439

CARACTERISTICI

Material: Oțel inoxidabil pre-granulat AISI 304 / AISI 316L. Corpul și panoul posterior detașabil: 1.5 mm. Ușa: 2 mm. Plăci inferioare: 1.5 mm. Contrapanou: oțel zincat de 3 mm.

Corp: Dulap monobloc. Profile de adâncime integrate cu tipar de orificii, permițând ajustarea contrapanoului pe adâncime.

Ușă: Montată la suprafață cu 4 balamale care permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadrul de ușă cu tipar de orificii de 25 mm și bolțuri de împământare.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi torx M6. Facilități standard pentru montarea unei uși spate.

Încuietore: Sistem de închidere externă tip espagnolette în 4 puncte. Insert standard dublu-bit de 3 mm. Inserturile standard, cilindrice, mânerle pivotante și mânerle T sunt disponibile ca accesorii.

Plăci inferioare: Placa inferioară dintr-o bucată cu garnitură de poliuretan turnată pentru a asigura etanșare maximă.

Contrapanou: Dublu pliat, glisează în poziția necesară. Ajustabil pe adâncime în trepte de 25 mm. La livrarea dulapului, contrapanoul este atașat în exteriorul ambalajului.

Împământare: Ușa este echipată cu bolțuri de împământare sudate separat, iar împământarea la cadru poate fi realizată cu ajutorul ECF.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Protecție: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Livrare: Dulap monobloc cu ușă fixată, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv bolțuri de împământare pentru ușă. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeași lățime ca și dulapul pentru a permite instalarea echipamentului fără a fi necesară înlăturarea. Contrapanoul este atașat la exteriorul ambalajului dulapului. Toate ambalajele sunt reciclabile.

Puesta a tierra: Door is equipped with separate welded earthing studs and earthing to the frame can be accomplished by using the ECF

Bottom plates: One piece bottom plate, with injected polyurethane gasket to ensure maximum sealing


Mounting plate: Double folded and slides into position; adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory; mounting plate is supplied, attached on the outside of the enclosure packaging

Delivery: One piece body with fitted door, bottom plate and mounting plate, including door earthing studs; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure; mounting plate is attached to the outside of the enclosure packaging; all the packing material is recyclable

Body Thickness: 1.5mm
Door Thickness: 2mm
Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Weight
EKSS18064	1800mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 494mm	97kg
EKSS16064-316	1600mm	600mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1494 x 494mm	84kg
EKSS18104	1800mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 894mm	138kg
EKSS16084	1600mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 694mm	102kg
EKSS18104-316	1800mm	1000mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1694 x 894mm	138kg
EKSS16064	1600mm	600mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 494mm	84kg
EKSS18084-316	1800mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1694 x 694mm	117kg
EKSS16084-316	1600mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1494 x 694mm	102kg
EKSS20084	2000mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 694mm	127kg
EKSS18084	1800mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1694 x 694mm	117kg
EKSS16104	1600mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1294 x 694mm	89kg
EKSS20084-316	2000mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1894 x 694mm	127kg
EKSS20104	2000mm	1000mm	400mm	Stainless Steel 304	1894 x 894mm	152kg
EKSS18064-316	1800mm	600mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1694 x 494mm	97kg
EKSS20104-316	2000mm	1000mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1894 x 894mm	152kg
EKSS16104-316	1600mm	1000mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1494 x 894mm	123kg
EKSS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1294 x 694mm	89kg



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE