

Cofrete cu montare murală din oțel inoxidabil cu o singură ușă și protecție impermeabilă integrată, AFS



Gama de cofrete cu o ușă din oțel inoxidabil, AFS, are un acoperiș înclinat integrat și grad de protecție IP 66. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret datorită acoperișului înclinat și gradului de protecție ridicat. Această gamă AFS este ideală pentru domenii cum sunt industria alimentară, a băuturilor sau a produselor farmaceutice, precum și în aproape toate celelalte medii dependente de clasa de protecție.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE, UK CA, UL, DNV

CARACTERISTICI

Corp: Înclinat de la 8 la 20°, plafonul înclinat oferă o streășină de 10 mm pentru a evacua lichidele și alte resturi de pe ușă din față. Pliat și sudat în linie. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să aplicați suporturile AWS pentru montare murală.

Informații suplimentare: În cazul aplicațiilor în medii dure sau în exterior se recomandă utilizarea echipamentelor de control termic și a ventilatoarelor. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea pentru accesorii generale și capitolul „Informații tehnice”.

Protecție: Corespunde cu IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Contrapanou: În partea superioară și inferioară există găuri pentru a ușura fixarea cablurilor. Fixat pe bolțuri M8 sudate pe partea posterioară a cofretului. În cofretele cu înălțimea sau lățimea de 800 mm sau peste, contrapanoul este prevăzut cu un pliu pe fiecare dintre cele patru laturi, pentru o rigiditate sporită.

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L/AISI 316L. Corp: 1.5 mm. Ușă: 1.5 mm / 2 mm pentru cofrete cu o înălțime 1000 mm sau mai mare. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2.5 mm.

Încuietore: Încuietore dublu-bit de 3 mm, zamak, cu deplasare 90°. Încuietorele din oțel inoxidabil și alte tipuri de încuietori sunt disponibile la cerere.

Finisaj: Oțel inoxidabil pregranulat, 400.

Ușă: Colțul se formează dintr-o bucată. Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse din oțel inoxidabil AISI 304 cu bolț demontabil. Se pot fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta (sunt necesare operații de prelucrare). Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat. Pentru AISI 316L, etanșarea este asigurată de o garnitură din silicon injectat.

Livrare: Cofretul cu ușă, contrapanou, cheie metalică și accesorii de montare. Ambalat în carton reutilizabil.

Acces cabluri: Nu este prevăzut cu deschidere de intrare a cablurilor.

Cable access: No gland openings as standard

Additional information: In environments known for quick temperature changes, consideration to condensation should be taken; please see the thermal management section

Finish: Lustruit

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Max Mounting Depth
AFS12063	1200mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 550mm	280mm
AFS12083-316	1200mm	800mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS12083	1200mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	280mm
AFS12084	1200mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1150 x 750mm	380mm
AFS12084-316	1200mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1150 x 750mm	380mm
AFS12063-316	1200mm	600mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	1150 x 750mm	280mm
AFS04031	400mm	300mm	155mm	Stainless Steel 304	375 x 250mm	135mm
AFS03021-316	300mm	200mm	155mm	Oțel Inoxidabil 316L	275 x 150mm	135mm
AFS04031-316	400mm	300mm	155mm	Oțel Inoxidabil 316L	375 x 250mm	135mm
AFS03021	300mm	200mm	155mm	Stainless Steel 304	275 x 150mm	135mm
AFS14084-316	1400mm	800mm	400mm	Oțel Inoxidabil 316L	1350 x 750mm	380mm
AFS14084	1400mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	1350 x 750mm	380mm
AFS05052-316	500mm	500mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	475 x 450mm	190mm
AFS04042	400mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 350mm	190mm
AFS08062	800mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	190mm
AFS05052	500mm	500mm	210mm	Stainless Steel 304	475 x 450mm	190mm
AFS06042	600mm	400mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 350mm	190mm
AFS04062-316	400mm	600mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	375 x 550mm	190mm
AFS08062-316	800mm	600mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	750 x 550mm	190mm
AFS06042-316	600mm	400mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	575 x 350mm	190mm

Table 2/2

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Max Mounting Depth
AFS06062	600mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	190mm
AFS04042-316	400mm	400mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	375 x 350mm	190mm
AFS04062	400mm	600mm	210mm	Stainless Steel 304	375 x 550mm	190mm
AFS06062-316	600mm	600mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	575 x 550mm	190mm
AFS08082	800mm	800mm	210mm	Stainless Steel 304	750 x 750mm	190mm
AFS08082-316	800mm	800mm	210mm	Oțel Inoxidabil 316L	750 x 750mm	190mm

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Depth (D)	Material	Panel Size	Max Mounting Depth
AFS08063	800mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	750 x 550mm	280mm
AFS06063	600mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	575 x 550mm	280mm
AFS08063-316	800mm	600mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	750 x 550mm	280mm
AFS06063-316	600mm	600mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	575 x 550mm	280mm
AFS06083	600mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	550 x 750mm	280mm
AFS10083	1000mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	950 x 750mm	280mm
AFS08083-316	800mm	800mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	750 x 750mm	280mm
AFS06083-316	600mm	800mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	550 x 750mm	280mm
AFS08083	800mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	750 x 750mm	280mm
AFS10083-316	1000mm	800mm	300mm	Oțel Inoxidabil 316L	950 x 750mm	280mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE