


Balamale pentru cadru pivotant cu deschiderea la 180°, ESFH



Aceste balamale permit deschiderea ușilor la 180°, oferind acces nerestricționat personalului de întreținere sau altor persoane care intervin în interiorul dulapului.

CARACTERISTICI

Descriere: Permite deschiderea cadrului pivotant până la 180°. Balama superioară reglabilă pentru montarea la nivel a cadrului pivotant. Poziție inteligentă de ancorare a balamalei pentru o adâncime integrată maximă.

Material: Oțel zincat.

Cantitate pachet: 1 set.

Cerințe montaj: A se utiliza în combinație cu ESFS montate în dulapuri cu lățimi de 800 mm, 1000 mm și 1200 mm.

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Enclosure Material
ESFH180	25mm	85mm	52mm	Oțel Zincat	Oțel Zincat	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.