

Cadru pivotant montat central, ESFM



Un cadru pivotant pentru echipamentele de 19" care oferă spațiu de montaj suplimentar pentru astfel de echipamente, precum și acces din spate la componentele și echipamentele montate în interior, prin deschiderea sa. De asemenea mai oferă și spațiu suplimentar pentru cablare și mărește spațiul util disponibil pentru echipamentele care vor fi montate pe cadrul pivotant.

CARACTERISTICI

Descriere: Cadrul pivotant cu înălțime totală pentru echipamentele de 19" permite deschiderea pe partea stângă și pe partea dreaptă cu mâner pe toată înălțimea. Se poate folosi în dulapurile din oțel asociabile și compacte. Balamelele sunt proiectate pentru a conferi o adâncime integrată suplimentară. Balama superioară reglabilă pentru montarea la nivel a cadrului pivotant. Profil rigid în formă de „W” pentru echipamente grele. Cadrul zincat pentru legare 19" pentru legare directă la împământare a componentelor montate. Accesul total la deschiderea dulapului poate fi obținut prin montarea balamalelor standard de 180°. Pentru montare se vor folosi barele transversale de suport ESFB. Suportul pe adâncime și rutarea facilă a cablului se realizează cu placa de montare în adâncime SFMP. Reglabil pe adâncime în trepte de 12.5 mm.

Încărcare max.: 1800 N, livrat cu mecanism de auto-poziționare.

Încuietore: Încuietore espagnolette dublu-bit de 3 mm (alte încuietori opționale).

Material: Oțel zincat. Cadru: profile verticale de 2 mm și profile orizontale de 3 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Cantitate pachet: 1 cadru pivotant cu 180° balamale.

Cerințe montaj: ESFM pentru dulapuri asociabile din inox cu lățimea de 800 mm și 1000 mm. Adăugați ESFB pentru montarea în dulapurile din inox, asociabile.

Thickness: 3mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Oțel Zincat
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Oțel Zincat
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Oțel Zincat
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Oțel Zincat
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE