

Cadru pivotant montat lateral, ESFS



Un cadru pivotant pentru echipamentele de 19" care oferă spațiu de montaj suplimentar pentru astfel de echipamente, precum și acces din spate la componentele și echipamentele montate în interior, prin deschiderea sa. Oferă spațiu suplimentar pe latura de închidere a profilelor de 19", pentru a optimiza spațiul util disponibil pentru echipamentele care vor fi montate pe cadrul pivotant.

CARACTERISTICI

Descriere: Cadru pivotant cu înălțime totală, pentru componente de 19", ce permite deschiderea pe partea stângă sau dreaptă, prevăzut cu mânere pe toată înălțimea. Poate fi utilizat în dulapurile din inox, combinabile și compacte. Balamalele sunt proiectate pentru a conferi o adâncime integrată suplimentară. Balama superioară reglabilă pentru montarea la nivel a cadrului pivotant. Profil rigid în forma de „W” pentru echipamente grele. Cadrul zincat 19" pentru legare directă la împământare a componentelor montate. Echipat standard cu balamale cu deschidere la 130°. Accesul total la deschiderea dulapului poate fi obținut cu ajutorul balamalelor de 180°, ESFH180. Pentru montare folosiți barele de suport transversal ESFB. Suportul pe adâncime și rutarea facilă a cablului sunt obținute prin intermediul contrapanoului SFMP. Reglabil pe adâncime în trepte de 12.5 mm.

Încărcare max.: 1800 N, livrat cu mecanism de auto-poziționare.

Încuietore: Încuietore espagnolette dublu-bit de 3 mm (alte încuietori opționale).

Material: Oțel zincat. Cadru: profile verticale de 2 mm și profile orizontale de 3 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.

Cantitate pachet: 1 cadru pivotant cu balamale.

Cerințe montaj: ESFS pentru montarea în dulapuri MultiFlex cu lățimea de 800 mm și 1000 mm. Adăugați ESFB pentru montarea într-un dulap MultiFlex.

Thickness: 3mm
Material: Oțel Zincat
Finish: Oțel Zincat

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Rack Units	Enclosure Material
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Oțel Zincat
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Oțel Zincat
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Oțel Zincat
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Oțel Zincat
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE