

Mânere T, LLTH

Acest mâner în formă de T permite ca dulapul să fie deschis cu ușurință și limitează accesul personalului neautorizat, prin multiple opțiuni de incuiere.

CARACTERISTICI

Descriere: Mâner în T cu cilindru de blocare, tip Ronis. Disponibil și fără încuietoare.

Material: Mâner: plastic. Încuietoare: oțel.

Cantitate pachet: 1 bucată.



Material: Plastic; Plastic
Finish: Textured
Color: Jet Black
Color Code: RAL 9005

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Key Type	Key Code	Product Family
LLTH5602132EN	140mm	35mm	59mm	Ronis	2132E	Free-Standing
LLTH5603121EN	140mm	35mm	59mm	Ronis	3121E	Free-Standing
LLTH5603524EN	140mm	35mm	59mm	Ronis	3524E	Free-Standing
LLTH560CEN	140mm	35mm	59mm			Free-Standing
LLTH560N	140mm	35mm	59mm	Ronis	C21323	Free-Standing

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.