

Panouri superioare și inferioare ventilate | Dulapuri industriale, DPCV

Atunci când este montat un set complet de uși și panouri, se mențin atât aspectul estetic, cât și clasificarea IP a dulapului. Panourile de ventilație asigură și ventilația naturală.



CARACTERISTICI

Descriere: Necesari pentru a completa spațiul rămas în partea superioară și inferioară. Cu degajări de ventilație pentru disiparea căldurii din dulapuri cu aparatură de distribuție. Se utilizează în combinație cu uși parțiale (DP)

Material: Placă din oțel de 1,75 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: IP 20.

Cerințe montaj: DPCV acoperă 200 mm din înălțimea dulapului. Când se folosește DPCV pentru un dulap de înălțimea 2000 mm, rămâne un spațiu de 1800 mm pentru uși/panouri parțiale.

Cantitate pachet: 2 panouri cu accesorii de montare.

Material:	Oțel Zincat
Finish:	Vopsit Pulbere
Color:	Light Gray
Color Code:	RAL 7035
Thickness:	1.75mm

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Height 1	Height 2	Product Family
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Height 1	Height 2	Product Family
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Free-Standing

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

