


Separatoare verticale pentru dulapuri industriale de podea, CDV



Profilul furnizează separarea pe verticală și asigură panourile și ușile parțiale, garantând un grad de protecție IP 44.

CARACTERISTICI

Descriere: Profilul este identic cu cadrul dulapului și oferă separarea verticală a dulapului când sunt montate panouri sau uși parțiale. Se poate monta în trepte de 200 mm.

Material: Profil frontal: oțel moale de 2 mm. Profil intern: oțel placat cu zinc de 1,75 mm.

Finisaj: RAL 7035, înveliș de vopsea structurată aplicată în câmp electrostatic

Cantitate în pachet: 1 set de profiluri cu accesorii de montare.

Se pot monta în trepte de 200 mm

Un set de profiluri cu accesorii de montare

Thickness: 2mm
Color: Light Gray
Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Free-Standing	Oțel Zincat

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Product Family	Enclosure Material
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Free-Standing	Oțel Zincat
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Free-Standing	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE