

Bară de separare verticală | Dulapuri industriale, VB



Bara de divizare pe verticală mărește posibilitățile de montaj în cadrul dulapului și îl împarte în două spații funcționale.

CARACTERISTICI

Descriere: Montată în centrul unui dulap cu lățimea de 1200 mm sau 1600 mm, pentru asigurarea facilităților de montare standard aferente unui dulap cu lățimea de 600 mm sau 800 mm. Astfel, echipamentele precum cadrele pivotante, profilele sistemului, se pot monta separat, în orice parte a dulapului.

Material: Oțel zincat de 1.75 mm.

Cantitate pachet: 1 pereche, fără accesorii de montare.

Cerințe montaj: A se monta cu VBK. Pentru separare totală, adăugați VBD.

Thickness: 1.75mm
Finish: Plated
Material: Oțel

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure	Enclosure Material
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Single door	Oțel Zincat
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Double door	Oțel Zincat
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Double door	Oțel Zincat
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Double door	Oțel Zincat
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Single door	Oțel Zincat
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Double door	Oțel Zincat
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Single door	Oțel Zincat
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Single door	Oțel Zincat

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O

instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE