

# Cofret din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS



Gama de cofrete din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS, cu grad de protecție IP 66, este disponibilă pentru vânzare în numeroase dimensiuni. Riscul de defectare a componentelor și perioadele de nefuncționare inutile nu mai există, deoarece apa și praful nu pot pătrunde în dulap. Gama WAS este ideală pentru utilizare în zone expuse la coroziune și condiții ambientale nefavorabile.

## STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

## CARACTERISTICI

Material: Aluminiu AlMg3. Corp: Ușă 2 mm.: Contrapanou 2,5 mm.: Oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat cu cordon continuu. Patru bolțuri M8 x 13 pentru fixarea profilurilor inferioare/contrapanourilor. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al cofretului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să fixați suportii AWS pentru montare pe perete.

Ușă: Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse detașabile cu bolț demontabil. Deschidere pe stânga sau pe dreapta. Șuruburi interioare sudate M6 cu profiluri montate pentru uși MMDP. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat, dintr-o singură bucată.

Conform cu IP66 | IK 08

Blocare: element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea între 600 mm și 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru dulapuri cu înălțimea de 1000 mm și mai mult. Alte inserții sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Contrapanoul este marcat vertical la intervale de 10 mm pentru o poziționare orizontală ușoară a echipamentului. Sunt prezente orificii pe partea superioară și inferioară pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixat pe bolțuri sudate M8 pe spatele cofretului. Toate laturile care au minimum 800 mm sunt consolidate cu margini pliate. Cu ajutorul accesoriului AMG, poziționarea contrapanoului se poate ajusta la orice adâncime.

Acces pentru cabluri: Fără deschideri în placa de intrare ca design standard, pentru maximizarea etanșării.

Împământare: Bolțuri de împământare M8 x 18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe de împământare și etichete de împământare.

Livrare: Cofret cu uşă şi contrapanou, profiluri pentru montarea uşilor, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm şi accesorii de montaj. Cheie metalică, pentru înălţimea de 1000 mm şi mai mult. Facilităţi de împământare.

Împământare: Bolţuri de împământare M8 x 18 mm în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe de împământare şi etichete de împământare.

Livrare: Dulap cu uşă şi contrapanou. Cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm şi accesorii de montare. Cheie metalică, pentru înălţimea de 1000 mm şi mai mult. Facilităţi de împământare.

- Body Thickness: 2mm
- Color: Light Gray
- Color Code: RAL 7035
- Door Thickness: 2.5mm
- Finish: Vopsit Pulbere
- Material: Aluminium

SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Number of Locking Devices | Panel Size | Weight |
|------------------|--------|-------|-------|---------------------------|------------|--------|
| WAS0403015       | 400mm  | 300mm | 150mm | 1                         | 370x250mm  | 5.3kg  |
| WAS0403021       | 400mm  | 300mm | 210mm | 1                         | 370x250mm  | 5.5kg  |
| WAS0404021       | 400mm  | 400mm | 210mm | 1                         | 370x350mm  | 6.5kg  |
| WAS0504021       | 500mm  | 400mm | 210mm | 1                         | 470x350mm  | 7.9kg  |
| WAS0505021       | 500mm  | 500mm | 210mm | 1                         | 470x450mm  | 10.5kg |
| WAS0604021       | 600mm  | 400mm | 210mm | 2                         | 570x350mm  | 10.3kg |
| WAS0606021       | 600mm  | 600mm | 210mm | 2                         | 570x550mm  | 14.4kg |
| WAS0606030       | 600mm  | 600mm | 300mm | 2                         | 570x550mm  | 15.6kg |
| WAS0806030       | 800mm  | 600mm | 300mm | 2                         | 770x550mm  | 20.4kg |
| WAS0808030       | 800mm  | 800mm | 300mm | 2                         | 770x750mm  | 23.7kg |
| WAS1008030       | 1000mm | 800mm | 300mm | 2                         | 970x750mm  | 32.2kg |
| WAS1208040       | 1200mm | 800mm | 400mm | 2                         | 1170x750mm | 36.7kg |

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate şi utilizate numai aşa cum este indicat în fişele de instrucţiuni şi materialele de formare ale nVent. Fişele de instrucţiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) şi de la reprezentantul dvs. de servicii clienţi nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greşită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucţiunilor şi avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietăţii, la răniri corporale grave şi moarte şi/sau poate anula garanţia dvs.

