

Cofret din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS



Gama de cofrete din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS, cu grad de protecție IP 66, este disponibilă pentru vânzare în numeroase dimensiuni. Riscul de defectare a componentelor și perioadele de nefuncționare inutile nu mai există, deoarece apa și praful nu pot pătrunde în dulap. Gama WAS este ideală pentru utilizare în zone expuse la coroziune și condiții ambientale nefavorabile.

STANDARDE INDUSTRIALE

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARACTERISTICI

Material: Aluminiu AlMg3. Corp: Ușă 2 mm.: Contrapanou 2,5 mm.: Oțel galvanizat de 2 mm.

Corp: Pliat și sudat cu cordon continuu. Patru bolțuri M8 x 13 pentru fixarea profilurilor inferioare/contrapanourilor. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al cofretului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să fixați suportii AWS pentru montare pe perete.

Ușă: Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse detașabile cu bolț demontabil. Deschidere pe stânga sau pe dreapta. Șuruburi interioare sudate M6 cu profiluri montate pentru uși MMDP. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat, dintr-o singură bucată.

Conform cu IP66 | IK 08

Blocare: element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea între 600 mm și 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru dulapuri cu înălțimea de 1000 mm și mai mult. Alte inserții sunt disponibile ca accesorii.

Contrapanou: Contrapanoul este marcat vertical la intervale de 10 mm pentru o poziționare orizontală ușoară a echipamentului. Sunt prezente orificii pe partea superioară și inferioară pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixat pe bolțuri sudate M8 pe spatele cofretului. Toate laturile care au minimum 800 mm sunt consolidate cu margini pliate. Cu ajutorul accesoriului AMG, poziționarea contrapanoului se poate ajusta la orice adâncime.

Acces pentru cabluri: Fără deschideri în placa de intrare ca design standard, pentru maximizarea etanșării.

Împământare: Bolțuri de împământare M8 x 18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe de împământare și etichete de împământare.

Livrare: Cofret cu uşă şi contrapanou, profiluri pentru montarea uşilor, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm şi accesorii de montaj. Cheie metalică, pentru înălţimea de 1000 mm şi mai mult. Facilităţi de împământare.

Împământare: Bolţuri de împământare M8 x 18 mm în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe de împământare şi etichete de împământare.

Livrare: Dulap cu uşă şi contrapanou. Cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm şi accesorii de montare. Cheie metalică, pentru înălţimea de 1000 mm şi mai mult. Facilităţi de împământare.

Body Thickness: 2mm
Door Thickness: 2.5mm
Material: Aluminium
Color: Light Gray
Finish: Vopsit Pulbere
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Number of Locking Devices	Panel Size	Weight
WAS0505021	500mm	500mm	210mm	1	470x450mm	10.5kg
WAS0504021	500mm	400mm	210mm	1	470x350mm	7.9kg
WAS0404021	400mm	400mm	210mm	1	370x350mm	6.5kg
WAS0403015	400mm	300mm	150mm	1	370x250mm	5.3kg
WAS0403021	400mm	300mm	210mm	1	370x250mm	5.5kg
WAS0806030	800mm	600mm	300mm	2	770x550mm	20.4kg
WAS0604021	600mm	400mm	210mm	2	570x350mm	10.3kg
WAS0606021	600mm	600mm	210mm	2	570x550mm	14.4kg
WAS0606030	600mm	600mm	300mm	2	570x550mm	15.6kg
WAS0808030	800mm	800mm	300mm	2	770x750mm	23.7kg
WAS1008030	1000mm	800mm	300mm	2	970x750mm	32.2kg
WAS1208040	1200mm	800mm	400mm	2	1170x750mm	36.7kg

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate şi utilizate numai aşa cum este indicat în fişele de instrucţiuni şi materialele de formare ale nVent. Fişele de instrucţiuni sunt disponibile pe www.nvent.com şi de la reprezentantul dvs. de servicii clienţi nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greşită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucţiunilor şi avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietăţii, la răni corporale grave şi moarte şi/sau poate anula garanţia dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE