

Ușă vitrată, ADC



Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.

CARACTERISTICI

Descriere: Montată pentru a înlocui ușa standard, asigură vizibilitate maximă asupra componentelor instalate în cofret. Permite toate opțiunile aferente programului de încuiere.

Material: Oțel de 1.2 mm / 1.5 mm pentru și cofrete cu o înălțime sau lățime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru și cofrete cu o înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare și sticlă securizată clară de 4 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantitate pachet: 1 buc.

Material: Oțel Zincat
Finish: Vopsit Pulbere
Color: Light Gray
Color Code: RAL 7035

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Thickness	Latch Quantity	Window Size
ADC03025R5	300mm	250mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm
ADC03030R5	300mm	300mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADC04030R5	400mm	300mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADC04040R5	400mm	400mm	15mm	1.2mm	1	259 x 243mm
ADC05030R5	500mm	300mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADC05040R5	500mm	400mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADC06040R5	600mm	400mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADC06050R5	600mm	500mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADC06060R5	600mm	600mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADC07050R5	700mm	500mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADC08060R5	800mm	600mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADC10060R5	1000mm	600mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Thickness	Latch Quantity	Window Size
ADC10080R5	1000mm	800mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADC12060R5	1200mm	600mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADC12080R5	1200mm	800mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte. Nu este compatibil cu gama AFS de cofrete .

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.