

# Ușă transparentă | Cofrete cu montaj pe perete, ADT



Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.

## CARACTERISTICI

Descriere: Montată pentru a înlocui ușa standard, asigură o imagine clară asupra componentelor instalate în cofret. Permite toate opțiunile aferente programului de închidere.

Material: Oțel de 1,2 mm / 1,5 mm pentru și cofrete cu o înălțime sau lățime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru și cofrete cu o înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare și sticlă transparentă acrilică de 3 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.

Protecție: Conformă cu IP 55.

Cantitate pachet: 1 buc.

**Material:** Oțel Zincat  
**Finish:** Vopsit Pulbere  
**Color:** Light Gray  
**Color Code:** RAL 7035

## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Thickness | Latch Quantity | Window Size |
|------------------|--------|-------|-------|-----------|----------------|-------------|
| ADT03025R5       | 295mm  | 245mm | 15mm  | 1.2mm     | 1              | 159 x 93mm  |
| ADT03030R5       | 295mm  | 294mm | 15mm  | 1.2mm     | 1              | 159 x 143mm |
| ADT04030R5       | 395mm  | 294mm | 15mm  | 1.2mm     | 1              | 259 x 143mm |
| ADT04040R5       | 395mm  | 394mm | 15mm  | 1.2mm     | 1              | 259 x 143mm |
| ADT05030R5       | 495mm  | 294mm | 15mm  | 1.5mm     | 1              | 359 x 143mm |
| ADT05040R5       | 495mm  | 394mm | 15mm  | 1.5mm     | 1              | 359 x 243mm |
| ADT06040R5       | 595mm  | 394mm | 15mm  | 1.5mm     | 2              | 459 x 243mm |
| ADT06050R5       | 595mm  | 495mm | 15mm  | 1.5mm     | 2              | 459 x 343mm |
| ADT06060R5       | 595mm  | 595mm | 15mm  | 1.5mm     | 2              | 459 x 443mm |
| ADT07050R5       | 695mm  | 495mm | 15mm  | 1.5mm     | 2              | 559 x 343mm |
| ADT08060R5       | 795mm  | 595mm | 15mm  | 2mm       | 2              | 659 x 443mm |

| Număr de catalog | Height | Width | Depth | Thickness | Latch Quantity | Window Size  |
|------------------|--------|-------|-------|-----------|----------------|--------------|
| ADT10060R5       | 995mm  | 595mm | 15mm  | 2mm       | 1              | 859 x 427mm  |
| ADT10080R5       | 995mm  | 795mm | 15mm  | 2mm       | 1              | 859 x 627mm  |
| ADT12060R5       | 1195mm | 595mm | 15mm  | 2mm       | 1              | 1059 x 427mm |
| ADT12080R5       | 1195mm | 795mm | 15mm  | 2mm       | 1              | 1059 x 627mm |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

\* Încuietoare tip espagnolette în 3 puncte. Nepotrivit pentru AFS.

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.