

A12 Standard Coupler, Modified



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafield Engineering Standard ES_0_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

CARACTERISTICI

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Materie	Finish	Design Version	Rebar Size, Metric	Diameter (Ø)	Length (L)
EL50TA12X0285N	Oțel	Plain	Worldwide (Globally Available Materials)	50 mm	70 mm	285mm

Table 2/2

Număr de catalog	Bar Depth (BD)	Bar Gap (BG)	Unit Weight	Package Quantity
EL50TA12X0285N	70mm	145mm	6.27 kg	3

Designed to Meet:

AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE