

# HFF Steel Nailing Plate



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

## CARACTERISTICI

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Easy to install

No special tools required

**Material:** Spring Steel

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

| Număr de catalog | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Length (L) | Hex Width (W) |
|------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|---------------|
| EL1820HFF        | 152860         | 18 mm, 20 mm       | #6             | 20M                | 50mm       | 27 mm         |
| EL2225HFF        | 154420         | 22 mm, 25 mm       | #7, #8         | 25M                | 70mm       | 36 mm         |
| EL1012HFF        | 152840         | 10 mm, 12 mm       | #3, #4         | 10M                | 50mm       | 17 mm         |
| EL1416HFF        | 152850         | 14 mm, 16 mm       | #5             | 15M                | 50mm       | 22 mm         |

Table 2/2


| Număr de catalog | Article Number | Height (H) | Package Quantity |
|------------------|----------------|------------|------------------|
| EL1820HFF        | 152860         | 5 mm       | 100              |
| EL2225HFF        | 154420         | 5 mm       | 75               |
| EL1012HFF        | 152840         | 5 mm       | 100              |
| EL1416HFF        | 152850         | 5 mm       | 100              |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**