

# 109 sidomonteringsrem för CPVC-rör



## DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Monteringsskruvar ingår

**Material:** Stål  
**Yta:** Förgalvaniserad



## SPECIFIKATIONER



Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN | Ytterdiameter (OD) | Hålstorlek (HS) | A.      | B.      |
|---------------|---------------|-------|--------------------|-----------------|---------|---------|
| 1090075EG     | 597827        | 20    | 26.9 mm            | 5.8 mm          | 58.7 mm | 42.9 mm |
| 1090100EG     | 597828        | 25    | 33.7 mm            | 5.8 mm          | 66.7 mm | 49.2 mm |
| 1090125EG     | 597829        | 32    | 42.2 mm            | 5.8 mm          | 74.6 mm | 58.7 mm |
| 1090150EG     | 597831        | 40    | 48.3 mm            | 5.8 mm          | 81 mm   | 63.5 mm |
| 1090200EG     | 597832        | 50    | 60.3 mm            | 5.8 mm          | 92.1 mm | 76.2 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C.      | Hängaravstånd |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| 1090075EG     | 597827        | 30.2 mm | 1.65 m Max    |
| 1090100EG     | 597828        | 30.2 mm | 1.8 m Max     |
| 1090125EG     | 597829        | 30.2 mm | 1.95 m Max    |
| 1090150EG     | 597831        | 30.2 mm | 2.1 m Max     |
| 1090200EG     | 597832        | 30.2 mm | 2.4 m Max     |

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

