

# Hörnvinkelfäste med 2-2 hål

## DESIGN

Används för att skapa metallramar med nVent CADDY Eristrut-profiler





## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material                       | Yta           | Hålstorlek (HS) | Tjocklek (T) |
|---------------|---------------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| ZW205         | 313380        | 1523187  | Stål                           | Varmförzinkat | 14 mm           | 6 mm         |
| ZWA205        | 387650        | 1522770  | Stål                           | Varmförzinkat | 14 mm           | 6 mm         |
| ZWA205S6      | 388761        | 1522745  | Rostfritt stål 316 (EN 1.4401) |               | 14 mm           | 6 mm         |
| ZWA205EG      | 387652        |          | Stål                           | Elförzinkat   | 14 mm           | 6 mm         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | A.     | B.    | Skruv ingår | Skruvdiameter (Sc) | Skruvlängd (L) |
|---------------|---------------|----------|--------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| ZW205         | 313380        | 1523187  | 102 mm | 86 mm | Ja          | 10 mm              | 25mm           |
| ZWA205        | 387650        | 1522770  | 102 mm | 86 mm | Nej         |                    |                |
| ZWA205S6      | 388761        | 1522745  | 102 mm | 86 mm | Nej         |                    |                |
| ZWA205EG      | 387652        |          | 100 mm | 95 mm | Nej         |                    |                |



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

