


2000 sats med stråklämmor

DESIGN

System för lätt last

Klämma och U-profil ingår



Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	A.	B.	C.
2200EG	570140	1500555	200mm	25 mm	25 mm	65 mm
2300EG	570160	1500557	300mm	25 mm	25 mm	65 mm
2400EG	570180	1500567	400mm	25 mm	25 mm	65 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	D.	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
2200EG	570140	1500555	25 mm	30.5 mm	1700N	490N	340N
2300EG	570160	1500557	25 mm	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	1500567	25 mm	30.5 mm	1700N	490N	340N


Höjd (H): 12 mm
Bredd (W): 25 mm

Tjocklek (T):	2 mm
Flänstjocklek (FT):	11 mm Max
Hålstorlek (HS):	11 mm
Skruvdiameter (Sc):	6
Vridmoment (TQ):	30 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För säkert grepp måste profilen sträcka sig till den yttre kanten av varje balkklämma.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

