

# 3000 U-kanal stråklämma



## DESIGN

För 3000-serien U-profiler

Måste monteras i par


## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Material | Yta         | Flänstjocklek (FT) | A.    |
|---------------|---------------|----------|----------|-------------|--------------------|-------|
| 3025EG        | 570500        | 1511520  | Stål     | Elförzinkat | 15 mm Max          | 40 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Skruvdiameter (Sc) | Vridmoment (TQ) |
|---------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|
| 3025EG        | 570500        | 1511520  | 8                  | 30 N·m          |



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

