

300M Universal Beam klämma



DESIGN

Universell balkklämma för standardbalkar

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

Material: Gjutjärn
Yta: Elförzinkat



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Håltyp	Hålstorlek (HS)	Trådstorlek (TS)	Flänstjocklek (FT)
30009MM	389500	1511561	Standard	9 mm		18 mm Max
30011MM	389510	1511563	Standard	11 mm		20 mm Max
30013MM	389520	1511565	Standard	13 mm		26 mm Max
30017MM	389505	1511566	Standard	17 mm		28 mm Max
300M10	386820	1511564	Gängat		M10	20 mm Max
300M12	386830	1500682	Gängat		M12	26 mm Max
300M6	386805	1511560	Gängat		M6	18 mm Max
300M8	386810	1511562	Gängat		M8	18 mm Max


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning	Certifieringar
30009MM	389500	1511561	21 mm	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005
30011MM	389510	1511563	23 mm	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
30013MM	389520	1511565	35 mm	14 N·m Min	3500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4913044, ITB
30017MM	389505	1511566	30 mm	14 N·m Min	5500N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB, VdS G4031026
300M10	386820	1511564	23 mm	14 N·m Min	2500N	VdS G4005005, FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
300M12	386830	1500682	35 mm	14 N·m Min	3500N	ITB, VdS G4913044, FM Approved, Pipe Hanger Components
300M6	386805	1511560	21 mm	14 N·m Min	1200N	
300M8	386810	1511562	21 mm	14 N·m Min	1200N	ITB, VdS G4005005

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

