

4G16H Twist Clip med 90 graders vanligt hål



DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät

Snabb, enkel och säker påvridningsmontering

Inga verktyg krävs vid installation

Material: Fjäderstål




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Yta	Färg	Hålstorlek (HS)	Flänstjocklek (FT)
4G16H	170230	1500796	nVent CADDY Armour	Grå	6.4 mm	1.5 mm Max
4G16HWH	576950		Lackad	Vit	6.4 mm	1.5 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	T-rutnätsstorlek	Statisk belastning
4G16H	170230	1500796	24mm	180N
4G16HWH	576950		24mm	180N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

