


4G24 vridbar klämma med pinnbult



DESIGN

Stödjer elektriska armaturer från akustiktak

Inga verktyg krävs vid installation

Snabb, enkel och säker påvridningsmontering

Konstruerad för minskad repning på T-nät

Mutter säljs separat

Material: Fjäderstål;Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Yta	Färg	Skruvlängd (L)	Flänstjocklek (FT)
4G24M11	171680	1511431	nVent CADDY Armour	Grå	11mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	1500755	Lackad	Vit	11mm	1.5 mm
4G24M16	171710	1511432	nVent CADDY Armour	Grå	16mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860		Lackad	Vit	16mm	1.5 mm
4G24M16WHSP25	172290	1511441	Lackad	Vit	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	1511433	nVent CADDY Armour	Grå	25mm	1.5 mm
4G24M25WHSP25	172300	1511442	Lackad	Vit	25mm	1.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	T-rutnätsstorlek	Skruvdiameter (Sc)	Statisk belastning
4G24M11	171680	1511431	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	1500755	24mm	6	220N
4G24M16	171710	1511432	24mm	6	220N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	T-rutnätsstorlek	Skruvdiameter (Sc)	Statisk belastning
4G24M16WH	171860		24mm	6	220N
4G24M16WHSP25	172290	1511441	24mm	6	220N
4G24M25	171730	1511433	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	1511442	24mm	6	220N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

