

4G24H Twist Clip med 90-graders vanligt hål



DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från T-nät

Snabb, enkel och säker påverkningsmontering

Konstruerad för minskad repning på T-nät

Inga verktyg krävs vid installation

Material: Fjäderstål




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Yta	Färg	Hålstorlek (HS)	Flänstjocklek (FT)
4G24H	170490	1511120	nVent CADDY Armour	Grå	5.8 mm	1.5 mm Max
4G24HWH	170500	1511429	Lackad	Vit	5.8 mm	1.5 mm Max
4G24HWHSP25	172280	1511436	Lackad	Vit	5.8 mm	1.5 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	T-rutnätsstorlek	Statisk belastning
4G24H	170490	1511120	24mm	180N
4G24HWH	170500	1511429	24mm	180N
4G24HWHSP25	172280	1511436	24mm	180N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

