

5000 sats med stråklämmor

DESIGN

C-profilssystem

Balkklämma och profil ingår





Material: Stål
Yta: Varmförzinkat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd (L)	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Vridmoment (TQ)
5300HD	335000	1500624	300mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5400HD	335010	1500625	400mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5500HD	335020	1500626	500mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5600HD	335030	1500627	600mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m
5800HD	335040	1500628	800mm	E5	10	3 - 30 mm	30 N·m

A	Statisk belastning 1 F1	Statisk belastning 2 F2
100 mm	3500 N	850 N
200 mm	1750 N	400 N
300 mm	1100 N	250 N
400 mm	800 N	200 N
500 mm	700 N	175 N
600 mm	500 N	125 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

