

Justerbar i-Beam-adapter



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

DESIGN

Inga lösa delar

Ingen montering krävs

Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag

Uppfyller kraven i NFPA®-13 för jordskalvsäkra stagning

Provad enligt FM®

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Flänstjocklek (FT)	A.	Stångstorlek 1 (RS1)	Stångstorlek 2 (RS2)	Höjd (H)	Bredd (W)
CSBS3N	404129	6 - 19 mm	100 - 215 mm	3/8"	1/2"	67 mm	92 mm
CSBS4N	404131	6 - 19 mm	100 - 365 mm	3/8"	1/2"	67 mm	92 mm
CSBS5N	404133	19 - 31 mm	100 - 455 mm	3/8"	1/2"	79 mm	92 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION



Konstruktionsinfästning och stagprofil ingår ej.

UL Belastning				
Delnummer	Strukturinfästning	Flänstjocklek	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBS3	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS4	CSBU1	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS5	CSBU1	6 - 19 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Delenummer

H
o
r
i
s
o
n
t
a
l
k
a
p
a
s
i
t
e
t
p
e
r
i
n
s
t
a
l
l
a
s
j
o
n
s
v
i
n
k
e
l
f
r
a
v
e
r
t
i
k
a
l

Vinkelrett på struktur	P a r a l l e l t m e d s t r u k t u r
 30°- 44°	4 5 ° - 5 9 °
 SBS3	5 2 4 0 N
 SBS4	5 2 4 0 N
 SBS5	5 4 2 0 N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

