

ADK Strut ändlock



nVent CADDY ADK Strut Endkapslar erbjuder en säker och snabb lösning för hantering av skarpa kanter på montageskenor. ADK-kapslarna sätts enkelt in i ändarna på fabriks- eller fältkapade montageskenor och hjälper till att förhindra potentiella skador orsakade av grova kanter på materialändarna. Dessutom fungerar denna enkla lösning med flera typer av montageskenprofil och finns i flera olika färger för att passa individuella applikationer.

DESIGN

Passar i ERISTRUT typ A profil

När de delas finns två ändlock för ERISTRUT -profil typ C

Material: Polyuretan


SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Färg	Struttyp	Höjd (H)	Bredd (W)
ADK421	313305	1522607	Blå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm
ADK421GY	313308		Grå	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.	Tjocklek (T)
ADK421	313305	1522607	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308		20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

