


APY externt horisontellt väggfäste

DESIGN

Sadelstöd för sidmontering av C-profiler och stag

Komplett med fästen



SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Kanaltyp	Struttyp	Höjd (H)
APYE01EG	584758	Stål	Elförzinkat	E0L, E0, E1		40 mm
APYE23EG	584740	Stål	Elförzinkat	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Stål	Elförzinkat	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYSTRUTS6	584840	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/GRDDT

