

BC-M ledning till balkklämma



DESIGN

Enkel montering mot balkflänsar

Eliminerar distansbøjning av kanaler


Kabelrörsclipset roterar 360 grader

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning	Certifieringar
EBC16M	172590	1500663	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC20M	172600	1500664	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC24M	172610		42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC32M	172620		50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB
EBC6M	172580		14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	
EBC812M	160200	1500662	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	450N	ITB



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

