

BC200/BC400 stråklämma

DESIGN

Gängat hål på baksida och undersida



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)
BC200M6	181180	1500619	Stål	Elförzinkat	6	16 mm Max

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
BC200M6	181180	1500619	3 N·m	440N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ställskruven måste momentdras på I-balkens lutande sida.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

