

Anslutning av grenrörets begränsningsrör



DESIGN

Passar för 3/8" eller 1/2" (M10 eller M12) gängstång

Snabbklämma förenklar uppmätning och kapning av gängad stång

Eliminerar behovet av att kapa gängade stänger till exakta längder

Fungerar med råkapad gängad stång och eliminerar grader på rörsidan

Kan installeras med gängad stång ovanför eller under mediarör



Brytskalle för att garantera rätt moment och enkel kontroll

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Ytterdiameter (OD)	Stångstorlek (RS)	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm	22.2 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

