

Grenlinjens festsättningsstruktur fäst vid stål



DESIGN

Svivelmuttern accepterar M10 eller M12 gängstång

Fästs mot ståldelar med självborrande/självgängande skruv



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Höjd (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stål	Elförzinkat	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd (L)	Bredd (W)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Konstruktionsinfästningar för fördelningsrör är endast för stagning och inte för upphängning av sprinklerledningar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

