

C-kanals balkklämma med U-bult

DESIGN

Balkklämma för C-profiler

Komplett med plåt, U-bult och fästen



Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Kanaltyp	Stångstorlek (RS)	Flänstjocklek (FT)	Bredd (W)
BCE03	585120	1500722	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm
BCE4	585110	1500660	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.	Statisk belastning
BCE03	585120	1500722	4 mm	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	1500660	6 mm	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last är beroende av typ och längd för profilen.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

