

C-EC-kabel till Strut Clamp



DESIGN

Kabel-/kanalklämma med skyddande fot i en del

Ingen risk för tappade skruvar eller bultar

Endast en skruv- eller mutterdragare behövs för montering

Passar i öppna sidan av stagprofil

Material: Stål
Yta: Varmförzinkat

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vridmoment (TQ)
C12EC	337600	1525200	8 - 12 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C16EC	337610	1525202	12 - 16 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C20EC	337620	1525204	16 - 20 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C24EC	337630	1525206	20 - 24 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C28EC	337640	1525208	24 - 28 mm	20 mm	1.5 mm	2 N·m
C32EC	337650	1525210	28 - 32 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C36EC	337660	1525212	32 - 36 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C40EC	337670	1525214	36 - 40 mm	25 mm	1.75 mm	2 N·m
C44EC	337680	1525216	40 - 44 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C48EC	337690	1525218	44 - 48 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C52EC	337700	1525220	48 - 52 mm	25 mm	2 mm	4 N·m
C56EC	337710	1525222	52 - 56 mm	25 mm	2 mm	4 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vridmoment (TQ)
C60EC	337720	1525224	56 - 60 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m
C64EC	337730	1525226	60 - 64 mm	30 mm	2.25 mm	4 N·m



Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.
C12EC	337600	1525200	18 mm Min	10 mm Max
C16EC	337610	1525202	18 mm Min	10 mm Max
C20EC	337620	1525204	18 mm Min	10 mm Max
C24EC	337630	1525206	18 mm Min	10 mm Max
C28EC	337640	1525208	18 mm Min	10 mm Max
C32EC	337650	1525210	18 mm Min	10 mm Max
C36EC	337660	1525212	18 mm Min	10 mm Max
C40EC	337670	1525214	18 mm Min	10 mm Max
C44EC	337680	1525216	18 mm Min	10 mm Max
C48EC	337690	1525218	18 mm Min	10 mm Max
C52EC	337700	1525220	18 mm Min	10 mm Max
C56EC	337710	1525222	18 mm Min	10 mm Max
C60EC	337720	1525224	18 mm Min	10 mm Max
C64EC	337730	1525226	18 mm Min	10 mm Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Skraven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

DIAGRAMS





VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

