

C-EU enkel kabel till flänsklämma



DESIGN

För upphängning av enskild kanal

Fästs mot balkflänsar, vinkeljärn, bjälkar och andra konstruktionsstöd

Material: Stål
Yta: Varmförzinkat

SPECIFIKATIONER



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)	A.	Vridmoment (TQ)
C12EU	337300	1500723	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310		12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	1500728	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330		20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	1500729	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	1500730	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m
C36EU	337360		32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370		36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380		40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	1500731	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400		48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410		52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m
C60EU	337420		56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Flänstjocklek (FT)	A.	Vridmoment (TQ)
C64EU	337430		60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Skraven är elgalvaniserad på klämmor med ytterdiameter upp till 40 mm.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/C64EU

