

Buntband med flänsklämma

DESIGN

Används för upphängning av kablar i balkflänsar

Endast hammare krävs för montering

Levereras komplett med buntband



SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Kabelbuntband
2H4CTBB	170210		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Svart nylon
2H4CTBW	170170	1500779	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	Vit nylon
4H24CTBB	170220	1500791	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Svart nylon
4H24CTBRS1	170280	1500679	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)
4H24CTBW	170180	1500780	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	Vit nylon
4H58CTBB	170240	1500792	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Svart nylon
4H58CTBRS1	170300	1500686	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Flänstjocklek (FT)	Kabelbuntband
4H58CTBW	170190	1500789	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	Vit nylon
4H912CTBB	170260	1500793	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Svart nylon
4H912CTBRS1	170310	1500690	Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	Rostfritt stål 302 (EN 1.4324)
4H912CTBW	170200	1500790	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	Vit nylon

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter (Ø)	Statisk belastning	Certifieringar
2H4CTBB	170210		10 - 70 mm	150N	ITB
2H4CTBW	170170	1500779	10 - 70 mm	150N	ITB
4H24CTBB	170220	1500791	10 - 70 mm	150N	ITB
4H24CTBRS1	170280	1500679	25 - 51 mm	300N	
4H24CTBW	170180	1500780	10 - 70 mm	150N	ITB
4H58CTBB	170240	1500792	10 - 70 mm	150N	ITB
4H58CTBRS1	170300	1500686	25 - 51 mm	300N	
4H58CTBW	170190	1500789	10 - 70 mm	150N	ITB
4H912CTBB	170260	1500793	10 - 70 mm	150N	ITB
4H912CTBRS1	170310	1500690	25 - 51 mm	300N	
4H912CTBW	170200	1500790	10 - 70 mm	150N	ITB



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

